

Blocator filete AN 302-40



vascozitate medie | rezistența medie | demontare cu unelte normale

Blocator filete, rezistent la vibrații, certificat DVGW

Date tehnice

| | |
|--|--------------------------|
| Culoare | transparent |
| Fluorescent | da |
| Pentru îmbinări filetate de până la | M 20 R ¾" |
| Vâscozitate | 600 nt mPa·s |
| Capacitatea max. de umplere a interstițiilor | 0,15 mm |
| Moment de rupere | 12 - 16 Nm |
| Çuplu de torsiune | 18 - 24 Nm |
| Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452) | 8 - 12 N/mm ² |
| Rezistența la manipulare | 10 - 20 min. |
| Rezistența finală (100 % rezistență) | 3-6 h |
| Rezistența la temperatură | între -60°C și +150°C |
| Aprobări / Orientări | |
| Cod IMPA | 815216 |
| Cod ISSA | 75.628.15 |

Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin șlefuite.

Mod de aplicare

WEICONLOCK se aplică uniform direct din stilou cu ajutorul vârfului de dozare; evitați contactul direct între vârful de dozare și metal. Pentru aplicații de etanșare, aplicați WEICONLOCK pe filet în formă de inel. Asamblați și strângeți piesele. Nu turnați WEICONLOCK care a intrat deja în contact cu metalul înapoi în flacon. Chiar și cele mai mici particule de metal vor provoca întărirea sticlei. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui echipament de dozare în producția de serie.

Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

30700200 Activator F, 200 ml, verde
30955172 Varf de dozare, 1 buc

Mărimi disponibile

30240020 Blocator filete AN 302-40, 20 ml, transparent
30240150 Blocator filete AN 302-40, 50 ml, transparent
30240200 Blocator filete AN 302-40, 200 ml, transparent

Către pagina cu detalii produs



Observații
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.